

## **Lötmittel HR - JE 750 für Hydrozonlötgeräte**

### **Beschreibung**

Das Lötmittel HR -JE 750 ist für das oxidfreie Löten im Hydrozongerät entwickelt worden. Es eignet sich für alle gängigen Hydrozongeräte.

### **Anleitung**

Das Lötmittel HR wird in den dafür vorgesehenen Behälter des Hydrozongeräts eingefüllt.

Je nach Größe des Gerätes und der verwendeten Nadelgröße wird das Lötmittel pur oder mit Methanol verdünnt, welches wir auch liefern, eingesetzt.

Raucht die Flamme, muss mit Methanol verdünnt werden bis die Flamme russfrei brennt. Sie darf aber auch nicht zu hart und zu heiß sein.

### **Die Bestandteile**

Reduktionsmittel

Methanol (Vorsicht! Giftig und brennbar)



### **Ferner liefern wir für Goldschmiede:**

Löt- & Abdeckmittel verhindert das Oxidieren der Ware und begünstigt die Fliesseigenschaften des Lotes.

Der Elektrolyt ist auch in Salzform lieferbar.